



## 1 Uso previsto

Il prodotto consiste in una webcam che va collegata alla porta USB di un PC. Utilizzare il prodotto per effettuare videochiamate e per acquisire immagini e video.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

## 2 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Istruzioni per l'uso

## 3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

## 4 Descrizione dei simboli



Il simbolo del punto esclamativo in un triangolo viene utilizzato per indicare informazioni importanti nel presente documento. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

## 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.

### 5.2 Gestione

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.

### 5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

### 5.4 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

## 6 Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

## 7 Panoramica prodotto



- 1 Pulsante di controllo della luce
- 2 Luce
- 3 Telecamera
- 4 Microfono
- 5 Morsetto
- 6 Attacco per treppiede

## 8 Guida introduttiva

Per iniziare, montare il prodotto sopra il display di un PC oppure su un treppiede e collegare il prodotto a un PC.

REQUISITI:

- ✓ Il PC è stato avviato.

1. Montare il prodotto sopra il display di un PC oppure su un treppiede.
2. Collegare il connettore USB-A a una porta USB (min. USB2.0) del PC.
  - I driver richiesti si installeranno automaticamente.

→ Il prodotto è pronto all'uso.

## 9 Funzionamento

**Nota:**

Quando allo stesso PC è collegata un'altra webcam, è necessario passare da una webcam all'altra.

### 9.1 Effettuare videochiamate

Dopo aver collegato il prodotto al PC, utilizzare la videocamera e il microfono durante le videochiamate.

1. Avviare un'applicazione per videochiamate.
  - L'applicazione riconosce il prodotto come videocamera.
2. Parlare attraverso il microfono per la trasmissione dell'audio.

### 9.2 Acquisizione di video e immagini

Utilizzare il prodotto per acquisire video e immagini e poi salvarli sul PC.

1. Aprire un'applicazione per registrare video sul PC.
  - L'applicazione riconosce il prodotto come videocamera.
2. Acquisire video e immagini e poi salvarli sul PC.

### 9.3 Regolazione della luce

Accendere e spegnere la luce. Regolare le impostazioni della luce per avere una qualità d'immagine ottimale.

1. Toccare il pulsante di controllo della luce più volte per selezionare un colore per la luce o per spegnerla.
2. Quando la luce è accesa, continuare a toccare il pulsante della luce per regolare la sua intensità.

## 10 Pulizia e manutenzione

**AVVISO! Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.**

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

## 11 Dati tecnici

Alimentazione .....	5 V/CC, min. 500 mA tramite USB
Interfaccia USB .....	min. USB 2.0
Requisiti di sistema .....	Windows® 7 e superiore MacOS Mojave 10.14 e superiore Ubuntu 14.04
Lunghezza cavo .....	150 cm
Temperatura di esercizio .....	da -20 a +65 °C
Umidità di esercizio .....	20 – 90 % UR
Temperatura di esercizio .....	da -20 a +65 °C
Umidità di conservazione .....	20 – 90 % UR
Dimensioni (L x A x P) (circa) .....	95 x 56 x 55 mm
Peso (indicativo) .....	106 g

### 11.1 Telecamera

Risoluzione video .....	max. 2592 x 1944 px
Formato video .....	AVI
Distanza focale .....	da 50 cm all'infinito
Risoluzione grafica .....	max. 2592 x 1944 px

### 11.2 Luce

Flusso luminoso .....	20 lm
-----------------------	-------