



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	318

Sistema di misura	
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	0,025
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	160
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0005
Peso di calibrazione OIML classe	E2
Peso di calibrazione - valore nominale	200 mg
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,02 mg
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓

Design	
Struttura peso	Filo
Dimensioni peso (L×P×A)	10×10×4 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato
Tipo di regolazione	Limare

Servizi	
Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-358

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	10×10×4 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-009-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-009-600
Caso - Legno Numero di articolo	338-090-200

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761478565
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

