

🔗 Istruzioni per la sicurezza

Supporto per monitor con hub multiporta

- N. d'ordine: 2623285 (SP-MM-800)
- N. d'ordine: 2623286 (SP-MM-600)
- N. d'ordine: 2626619 (SP-MM-810)
- N. d'ordine: 2626620 (SP-MM-820)
- N. d'ordine: 2626621 (SP-MM-830)



1 Uso previsto

A seconda del modello, il prodotto consiste in un supporto per monitor singolo o doppio con hub multiporta integrato. È pensato per essere fissato al tavolo con l'apposita pinza.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI HighDefinition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

2 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.6 Posizione di installazione

- Scegliere una posizione di installazione del supporto del monitor e degli accessori forniti in dotazione in modo da facilitare un utilizzo sicuro ed ergonomico.

5.7 Prima del montaggio e dell'installazione

- Verificare che il contenuto della fornitura sia completo prima di assemblare il supporto per monitor e gli accessori. Non montarlo in caso di parti mancanti.
- Evitare di danneggiare il monitor. Per sapere come e dove fissare il supporto o il fissaggio per il monitor, consultare le istruzioni del produttore fornite con il monitor.
- Maneggiare il monitor e lo schermo con cautela. Appoggiare sempre il monitor in piano e utilizzare un cuscinetto o un panno per proteggere la superficie del tavolo e il monitor da eventuali danni.

5.8 Installazione sul tavolo

Se si desidera installare il supporto per monitor sul tavolo, procedere come segue:

- Fissare il supporto per monitor su un tavolo il cui piano sia sufficientemente stabile e orizzontale. I tavoli realizzati con lastre di vetro, ceramica o pietra o con sottili lastre in fibra di legno plastificate non sono adatti per questo tipo di installazione. Inoltre, non è consentito fissare il supporto per monitor su scaffali o superfici simili, che siano instabili o poco stabili.
- Fissare il supporto per monitor in una posizione del piano del tavolo adatta a questo tipo di installazione. Tenere conto dell'elevato effetto leva che si genera!
- A causa del peso del monitor e del supporto, della posizione di fissaggio e dell'elevato effetto leva, il piano del tavolo può graffiarsi. Per questo motivo, si sconsiglia di installare il supporto su mobili di valore.
- Per motivi di sicurezza, il supporto e il monitor posizionato su di esso devono essere collocati solo al di sopra della superficie del tavolo. Il design di molti supporti per monitor non consente di collocare il braccio del monitor in un punto diverso dalla superficie del tavolo. Inoltre, in alcune circostanze, vi è il rischio di ribaltamento!
- Assicurarsi che il supporto per monitor sia fissato saldamente al piano del tavolo. In caso contrario, potrebbe scivolare dal piano del tavolo durante lo spostamento del monitor e del supporto. Oltre a causare danni materiali, ciò comporta il rischio di lesioni fisiche!

5.9 Manutenzione

- La regolazione della posizione del monitor può causare l'allentamento delle viti nel tempo. Controllare periodicamente tutti i raccordi a vite.

6 Risoluzione dei problemi

Note:

Quando l'uscita del display USB-C® è collegata a un ingresso del display HDMI, potrebbero verificarsi sfarfallii a intermittenza della durata massima di 1 minuto.

Ciò non danneggia l'hub del display collegato.

Problema	Possibili cause	Suggerimenti
Schermo blu o assenza di segnale del display quando vengono collegati i monitor.	Tipo di porta USB-C® non adatta	Assicurarsi che la porta USB-C® del dispositivo host supporti l'uscita video
	Collegamenti dei cavi lenti	Assicurarsi che i cavi siano collegati in modo corretto
Sfarfallii del display quando viene collegato tramite HDMI	Tipo di cavo errato o cavo difettoso	Provare a sostituire il cavo utilizzando un cavo HDMI standard
	Frequenze di aggiornamento errate	Assicurarsi che la frequenza di aggiornamento del dispositivo host corrisponda a quella supportata dall'hub
	Segnale debole	Assicurarsi che la lunghezza del cavo HDMI sia inferiore a 3 metri

7 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

8 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

9 Dati tecnici

9.1 Piastra di base (hub multiporta)

N. d'ordine:	2623285	2623286	2626619	2626620	2626621
N. modello:	SP-MM-800	SP-MM-600	SP-MM-810	SP-MM-820	SP-MM-830
Con occhio* lo*	10 – 45 mm	10 – 45 mm	10 – 48 mm	10 – 48 mm	10 – 48 mm
Con pinza a C*	10 – 50 mm	10 – 50 mm	10 – 85 mm	10 – 85 mm	10 – 85 mm
Ingresso nominale	5 – 20 V/CC, max 5 A				
Condizioni di esercizio	da 0 a 40 °C				
Condizioni di stoccaggio	20 – 85% UR				

*Questi valori indicano lo spessore min/max del tavolo con il quale l'occhio e la pinza a C possono essere compatibili.

9.2 Braccio per monitor

N. d'ordine:	2623285	2623286	2626619	2626620	2626621
N. modello:	SP-MM-800	SP-MM-600	SP-MM-810	SP-MM-820	SP-MM-830
Capacità di carico per monitor	max 9 kg	max 9 kg	max 15 kg	max 8 kg	max 15 kg
Dimensioni del monitor	43,2 – 81,3 cm	43,2 – 81,3 cm	43,2 – 88,9 cm	43,2 – 81,3 cm	43,2 – 88,9 cm

9.3 In generale

N. d'ordine:	2623285	2623286	2626619	2626620	2626621
N. modello:	SP-MM-800	SP-MM-600	SP-MM-810	SP-MM-820	SP-MM-830
Dimensioni (L x A x P)	102 x 12 x 56 cm	12 x 52 x 56 cm	58 x 12 x 75 cm	83 x 73 x 76 cm	13 x 75 x 113 cm
Peso*	4,26 kg	2,20 kg	5,30 kg	7,21 kg	8,46 kg

*Il peso si riferisce solo al braccio per monitor e all'hub.

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2623285, 2623286, 2626619, 2626620, 2626621_V2_1222_dh_ss_it 722618507 I1/O2 en