



1 Uso previsto

Il prodotto è un portacellulare regolabile con base a ventosa e punto di fissaggio magnetico. Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

2 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Piastra metallica adesiva (tonda)
- Piastra metallica adesiva (rettangolare)
- Istruzioni per l'uso

3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Prodotto

- Quando si sceglie il luogo di montaggio, assicurarsi di avere una chiara visione della strada e di non venire distratti durante la guida.

- Rispettare sempre tutte le leggi che regolano l'uso dei telefoni cellulari in auto.

5.6 Panoramica prodotto



- | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Superficie magnetica | 2 | Bloccaggio della prolunga |
| 3 | Leva della ventosa | 4 | Ventosa |
| 5 | Linguetta di sgancio della ventosa | 6 | Bloccaggio giunto |
| 7 | Bloccaggio cerniera | | |

5.7 Installazione

Note:

- Prima di applicare la ventosa o la piastra metallica, pulire e asciugare la superficie.
- (Se applicabile) rimuovere qualsiasi pellicola protettiva prima dell'uso (ad esempio, sulla ventosa e sulla piastra adesiva).
- Per far aderire il prodotto, la superficie deve essere piana, liscia e non porosa.

1. Applicare la piastra adesiva sul retro del telefono o della custodia.
2. Collegare la superficie magnetica al giunto sferico e fissarla con il dado di bloccaggio.
3. Posizionare il supporto su una superficie idonea (ad esempio il parabrezza dell'auto), quindi azionare la leva della ventosa per creare il vuoto.
4. Fissare il telefono al supporto e regolarlo come necessario. Assicurarsi che tutti i bloccaggi siano fissati saldamente dopo la regolazione.
5. Per sganciare il supporto, disinnestare la leva della ventosa e sollevare la linguetta di sgancio della ventosa.

6 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

7 Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|---|
| Condizioni di esercizio..... | da -10 a +80 °C, 10 – 85% UR (senza condensa) |
| Condizioni di conservazione..... | da -20 a +80 °C, 10 – 95% UR (senza condensa) |
| Dimensioni (L x A x P) | 69 x 88 x 95 mm |
| Peso | 77 g |