



GYSFLASH 18.12 PL

Doppia tecnologia : Piombo e Litio

Tecnologia EBS :
Equilibrio perfetto
delle cellule della
batterie.

Modalità
showroom ⚡
18 A

12V **Pb** 15 < 270 Ah
12V **LiFePO₄** 7 < 270 Ah

Postazione
compatta
IP43



Piombo

- Liquido / Gel
- AGM / EFB
- START / STOP

Litio

(LiFePO₄)

Pinze di 2 m,
scollegabili

3 correnti di carica :
7 A, 12 A e 18 A

- Carica intelligente senza sorveglianza ed interamente automatica :
7 tappe (Pb) o 8 tappe (LFP)
- Adattamento automatico della carica alla temperatura dell'ambiente
- Protezione completa dell'elettronica integrata
- Alto rendimento, ciclo di lavoro da 18 A a 100 % (40°C).

Rif. 026926



www.gys.fr