



## 1 Uso previsto

Il prodotto consiste in un hub 9 in 1 con supporto per tablet regolabile integrato.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI HighDefinition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

## 2 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso
- Cavo di alimentazione da USB-C® e USB-C® (50 cm)

## 3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

## 4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

## 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

### 5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

### 5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

### 5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o


– è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

## 5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

## 6 Panoramica prodotto

### 6.1 Prodotto



### 6.2 Dati delle parti

Parte	Etichetta	Descrizione
1	PD	Ingresso USB-C®: max. 20 V/CC 5 A, 100 W (alimentazione non inclusa) Nessun trasferimento dati
2	HDMI	Uscita HDMI: max. 4K a 30 Hz.
3	LAN	Ethernet gigabit RJ45: 10/100/1000 Mbps
4	USB	USB-A: velocità: USB 3.1 Gen1 5 Gbps uscita*: max. 5 V/CC 1,5 A
5	USB	USB-A: velocità: USB 3.1 Gen1 5 Gbps uscita*: max. 5 V/CC 1,5 A
6	AUX	Jack di ingresso/uscita da 3,5 mm (stereo)
7	SD	Slot per scheda SD: velocità: max. 5 Gbps spazio di archiviazione: max. 1 TB
8	MicroSD	Slot per scheda microSD: velocità: max. 5 Gbps spazio di archiviazione: max. 1 TB
9	HOST	USB-C®: collegamento al computer host ingresso: 5 V/CC, 3 A max. uscita: max. 90 W (PD) velocità: USB 3.1 Gen1 5 Gbps

#### Note:

- \*Quando sono collegate entrambe le porte USB-A, l'uscita totale max. è pari a 2,4 A
- È supportata la copia da schede SD a microSD

## 7 Collegamento

1. Utilizzando il cavo di alimentazione USB-C® in dotazione, collegare un'estremità a un adattatore di alimentazione e l'altra estremità alla porta USB-C® del prodotto contrassegnata con **PD**.
2. Collegare un dispositivo mobile o un computer alla porta USB-C® dell'hub contrassegnata con **HOST**.

## 8 Pulizia e manutenzione

#### Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.

2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

## 9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

## 10 Dati tecnici

### 10.1 Dati porte

#### Nota:

Per i dati delle porte, consultare la sezione: [Dati delle parti](#) [▶ 1].

### 10.2 In generale

Tablet.....	dimensioni: max. 30,5 cm (12") peso: max. 3 kgs angolazione: 360°
Sistemi operativi supportati .....	Windows® XP (o versioni successive), MacOS 10.8.5 (o versioni successive), Linux, Android 6 (o versioni successive), iPadOS 13 (o versioni successive)
Condizioni di esercizio .....	da 0 a +40 °C, 5 - 85% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da -20 a +60 °C, 5 - 85% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P) .....	178 x 54 x 145 mm (chiuso)
Peso .....	510 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2814393\_V3\_0923\_dh\_mh\_it 18014399419331339 I3/O3 en