



## 1 Uso previsto

Il prodotto consiste in una sottocoperta riscaldata. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato.

Il prodotto non è destinato all'uso medico in strutture ospedaliere.

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da:

- persone in grado di percepire il calore
- persone in grado di valutare il livello di calore accettabile per il proprio organismo

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

## 2 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

## 3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

## 4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Per un uso sicuro e corretto, seguire queste istruzioni. Conservarle per riferimenti futuri.



Non adatto per bambini di età inferiore a 3 anni.



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Classe di protezione 2 (isolamento doppio o rinforzato/isolamento di protezione).



Evitarne l'uso da piegato.



Non forare.



Lavabile in lavatrice; Temperatura massima dell'acqua 30 °C.



Non candelleggiare.



Non asciugare in asciugatrice.



Non lavare a secco.



Non stirare.

## 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 5.1 Leggere prima le istruzioni!

- L'apparecchio non è adatto a scopi medici (ad esempio, in strutture ospedaliere).

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone o con persone insensibili al calore. L'apparecchio non deve essere utilizzato con persone che presentano un'elevata vulnerabilità.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 3 anni e inferiore a 8 anni sotto supervisione e con la regolazione sempre impostata sul valore di temperatura minimo.

- L'apparecchio può essere usato da bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso.

- I bambini non devono giocare con questo apparecchio.

- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Il cavo di alimentazione e l'unità di controllo possono comportare rischi di impigliamento, strangolamento, inciampo o calpestio se non vengono disposti in modo adeguato. Disporre il cavo di alimentazione e l'unità di controllo in modo adeguato per minimizzare i rischi.

- Utilizzare l'apparecchio solo con dispositivi rimovibili (ad esempio, l'unità di controllo) contrassegnati sull'apparecchio.

- Prima di ogni utilizzo, verificare che l'apparecchio non presenti segni di danni. Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato.

- Non utilizzarlo se bagnato. Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.

- Al momento di riporre l'apparecchio, lasciarlo raffreddare prima di piegarlo.

- Non sgualcire l'apparecchio appoggiandovi sopra oggetti al momento di riporlo.

### 5.2 Requisiti di utilizzo

- Il calore può avere effetti diversi sul proprio corpo. Prima dell'uso, consultare il proprio medico nei seguenti casi: [1] se si è affetti da patologie preesistenti, [2] se si teme che il calore possa influire sulla propria salute.

- Non utilizzare l'apparecchio con persone disabili o addormentate.

- Non utilizzare l'apparecchio con bambini di età inferiore a 3 anni in quanto non sono in grado di reagire al surriscaldamento.

### 5.3 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.

- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.

- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

### 5.4 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

### 5.5 Cavo di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.

- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando le impugnature previste.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazione meccanica.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
  - Innanzitutto, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
  - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

### 5.6 Condizioni di esercizio

- Utilizzare l'apparecchio solamente in ambienti asciutti. Evitarne l'uso in bagni o in ambienti simili che presentino condizioni di bagnato/umidità.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

### 5.7 Installazione

- Le cerniere dei letti pieghevoli possono danneggiare il cavo di alimentazione, l'unità di controllo e l'apparecchio. Tenere il cavo di alimentazione, l'unità di controllo e l'apparecchio lontano dalle cerniere quando vengono piegati.
- Non utilizzare spille di sicurezza o altri oggetti appuntiti e taglienti per fissare l'apparecchio.
- Non forare l'apparecchio.
- Non perforare l'apparecchio.

### 5.8 Funzionamento

- Non utilizzare l'apparecchio senza supervisione.
- Il calore può causare ustioni alla pelle. Non utilizzare l'apparecchio con impostazioni elevate per periodi prolungati.
- Interrompere l'uso in caso di malessere. Se il malessere persiste, consultare il proprio medico.
- Il calore concentrato può provocare incendi. Aprire completamente l'apparecchio prima dell'uso.
- Non trasportare l'apparecchio tenendolo per il cavo di alimentazione.
- Non toccare l'apparecchio in caso di caduta in acqua. Scollegare il cavo di alimentazione prima di rimuovere l'apparecchio dall'acqua.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

### 5.9 Conservazione

- Il calore concentrato può provocare incendi. Lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente prima di piegarlo.

### 6 Installazione

1. Distendere la sottocoperta lungo la parte superiore del materasso. **ATTENZIONE! Apirla completamente per evitare incendi.**
  2. Fissare la sottocoperta ad ogni angolo con una delle cinghie elastiche.
  3. Mettere un lenzuolo sopra la sottocoperta.
  4. Collegare la spina a 4 poli dell'unità di controllo alla presa della sottocoperta.
- A questo punto la sottocoperta è installata e pronta all'uso.

## 7 Funzionamento

Accendere la sottocoperta 30 minuti prima di andare a letto. È possibile selezionare tra varie impostazioni di temperatura. La sottocoperta si spegne automaticamente dopo 180 minuti di utilizzo continuo a qualsiasi impostazione di temperatura.

Impostazioni di temperatura:

Posizione del selettore di controllo	Impostazione di temperatura	Per uso continuo
1	Bassa	Sì
2	Media	Sconsigliata in quanto la sottocoperta raggiunge temperature molto elevate
3	Alta	Sconsigliata in quanto la sottocoperta raggiunge temperature molto elevate

Requisiti:

- ✓ La sottocoperta è completamente aperta.
  1. Coprire la sottocoperta con il copiletto o il piumone.
  2. Collegare la spina di alimentazione a una presa elettrica adatta.
  3. Portare il selettore di controllo all'impostazione di temperatura desiderata (1-3).
    - L'indicatore di impostazione del selettore si accende.
    - La sottocoperta si riscalda.
  4. Prima di andare a letto, portare il selettore di controllo all'impostazione di temperatura 1.
    - La sottocoperta si spegnerà dopo 180 minuti di utilizzo continuo.
  5. Dopo l'uso o in caso di spegnimento automatico della sottocoperta, portare il selettore di controllo in posizione 0.
  6. Rimuovere la spina dalla presa elettrica se si prevede di non utilizzare la sottocoperta.

## 8 Pulizia

**Importante:**

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche,
- Temperatura massima dell'acqua 30 °C.
- Non asciugare in asciugatrice.
- Non lavare a secco.
- Non stirare.

1. Scollegare la sottocoperta dall'alimentazione.
2. Lasciare raffreddare la sottocoperta fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Scollegare la spina a 4 poli dalla presa della sottocoperta.
4. Lavare la sottocoperta a massimo 30 °C in lavatrice o a mano. Utilizzare detergenti delicati.
5. Stendere la sottocoperta e lasciarla asciugare all'aria aperta. Evitare di utilizzare un asciugacapelli per asciugarla.
6. Piegare la sottocoperta e riporla in un luogo asciutto. Evitare di collocare oggetti sopra la sottocoperta.

## 9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

## 10 Dati tecnici

Tensione di ingresso .....	220 - 240 V/AC
Frequenza di ingresso CA .....	50/60 Hz
Potenza assorbita .....	55 - 60 W

Funzione di spegnimento automatico .....	Si; dopo 180 min;
Impostazioni di temperatura .....	3 impostazioni di temperatura
Materiale.....	tessuto non tessuto double face; lavabile;
Temperatura di esercizio .....	da -5 a +40 °C
Umidità di esercizio .....	20 – 80 % UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione .....	da -5 a +55 °C
Umidità di conservazione .....	20 – 80 % UR (senza condensa)
Dimensioni (L x P): .....	1500 x 900 mm
Peso (indicativo) .....	0,96 kg

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2859458\_V1\_0623\_jh\_mh\_it 27021598646472587 I4/O1 en