

Lampada segnaletica con portalampada, BA 15d, IP65, 30,5 mm, alloggiamento, Collegamento a vite / a innesto



Campi di applicazione / principali

- > Misurazione-Controllo-Regolazione
- > Elettrotecnica
- > Settore meccanico ed impiantistico
- > Sistemi di segnaletica
- > Modellismo



Descrizione

Lampade segnaletiche per LED e lampade a incandescenza con zoccolo BA 15 d, diametro di incasso 30,5 mm

Dati tecnici

> Dati generali

Forma calotta	tonda
illuminabile	sì
Portalampada	BA 15d
Unità di imballaggio	10 pezzi
Peso netto	28,1 g
Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529	IP65
MOQ ordine	50 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì

Link diretti

> [eCatalog RAFI](#)

> Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	36 mm
Dimensioni esterne larghezza	36 mm
Dimensione esterna altezza	71 mm
Apertura di incasso	30,5 mm
Profondità di montaggio	58 mm
Altezza di incasso	38 mm
Dimensioni collare	36 mm

> Valori caratteristici meccanici

Fissaggio	Ghiera filettata
-----------	------------------

Le informazioni della presente scheda tecnica forniscono solo una descrizione generale e / o le caratteristiche prestazionali, che potrebbero non valere esattamente, come descritto, per l'applicazione desiderata e che potrebbero subire modifiche a seguito di migliorie al prodotto. I dati tecnici, le illustrazioni e le altre informazioni riguardanti i nostri prodotti sono semplicemente il frutto di singole prove tecniche. Tali descrizioni e le altre caratteristiche riportate sui prodotti sono vincolanti solo se espressamente concordate all'atto della stipulazione di un contratto vincolante. In tutti gli altri casi, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variare la disponibilità dei prodotti. Le immagini e le altre rappresentazioni grafiche sono meramente indicative. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi o brand del gruppo RAFI o di suoi possibili fornitori. Il loro utilizzo da parte di terzi, per scopi personali, potrebbe violare i diritti del soggetto che ne è titolare.

Versione: 28 feb 2024 Pagina: 1/3

RAFI GmbH & Co. KG

Ravensburger Str. 128-134
88276 Berg/Ravensburg
Germania
www.rafi-group.com,
info.headquarters@rafi-group.com

Collegamento sul retro

Collegamento a vite / a innesto

> **Valori caratteristici elettrici**

Tensione di esercizio max.

250 Volt

sorgente luminosa

Disegni

Disegni aperture di incasso

