

MICON 5, pistone tondo 14,5 mm, GH 9,7 mm



Campi di applicazione / principali

- Misurazione-Controllo-Regolazione
- Settore meccanico ed impiantistico
- Automotive
- Sistemi di segnaletica
- Costruzione veicoli
- Dispositivi di comando manuali

Descrizione

L'ampia selezione di pistoni standard in diverse forme e colori garantisce una gamma versatile di applicazioni per la sonda MICON 5 a corsa breve.

Dati tecnici

➤ Dati generali

Colore	bianco
Forma collare	tonda
illuminabile	no
Unità di imballaggio	500 pezzi
Peso netto	0,3 g
MOQ ordine	500 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì
Materiale dei componenti	Plastica

Link diretti


- [eCatalog RAFI](#)

➤ Dimensioni di montaggio


Dimensione esterna lunghezza	7,15 mm
Dimensioni esterne larghezza	14,5 mm
Dimensione esterna altezza	14,5 mm
Lunghezza del pistone L	7,15 mm
Altezza del supporto A	2,55 (SMT) / 2.5 (THT) mm
Altezza totale GH	9,7 mm

Disegni

Disegni quotati




Disegno sistema



Disegno sistema

Suggerimento marcatura in rilievo: 0,35 mm
spessore adesivo: 0,15 mm



Disegno sistema

Suggerimento
Marcatura in rilievo: 0,35 mm
Spessore adesivo: 0,15 mm

