

RACON, pistone tondo 14,5 mm, L 10,7 mm



Campi di applicazione / principali

- > Misurazione-Controllo-Regolazione
- > Settore meccanico ed impiantistico
- > Automotive
- > Sistemi di segnaletica
- > Costruzione veicoli
- > Dispositivi di comando manuali

Descrizione

L'ampia selezione di pistoni standard in diverse forme e colori garantisce una gamma versatile di applicazioni per la sonda RACON a corsa breve.

Dati tecnici

> Dati generali

Colore	bianco
Forma collare	tonda
illuminabile	no
Unità di imballaggio	500 pezzi
Peso netto	0,2 g
MOQ ordine	2.500 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì
Materiale dei componenti	Plastica

Link diretti

> [eCatalog RAFI](#)

> Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	12,2 mm
Dimensioni esterne larghezza	14,5 mm
Dimensione esterna altezza	14,5 mm
Lunghezza del pistone L	10,7 mm

Disegni

Disegni quotati



Disegno sistema

Collegamento Gullwing SMT

Suggerimento: marcatura in rilievo:
0,35 mm spessore adesivo: 0,15 mm

