

LED, zoccolo T 4.5, 24 Volt, verde, LED



Descrizione

Dati tecnici

> Dati generali

Colore sorgente luminosa	verde
Temperatura di esercizio min.	-20 °C
Temperatura di esercizio max.	60 °C
illuminabile	sì
Sorgenti luminose	LED
Portalamпада	T4,5
Unità di imballaggio	5 pezzi
Peso netto	0,4 g
MOQ ordine	5 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì

Link diretti

> eCatalog RAFI

> Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	4,5 mm
Dimensioni esterne larghezza	4,5 mm
Dimensione esterna altezza	15 mm

> Valori caratteristici elettrici

Tensione di esercizio max.	24 Volt
sorgente luminosa	