

# KERN 357-07

# KERN

Peso singolo, classe OIML M2, 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



## Servizi

Numero di articolo per calibrazione 962-637  
DAkKS

## Pittogrammi

## STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M2
Famiglia di prodotti	357

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	100 g
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	11,9048
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	0,2409
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	16 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2300
Peso di calibrazione OIML classe	M2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	22×37 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	24×24×51 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg