

KERN 357-09

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht

KERN

Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 57×57×74 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,50 kg

Bruttogewicht ca. 0,50 kg

Versandgewicht 0,5 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-090-400

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-090-600

Etui - Holz Artikelnummer 337-090-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761289017

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	59,5238
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	1,2046
Gewicht OIML-Klasse	M2
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	80 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	38×63 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-639
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----