KERN **KFS-TM**

Apparecchio indicatore professionale con tre display, opzionalmente con omologazione



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Componente
Gruppo di prodotti	Apparecchio indicatore
Famiglia di prodotti	KFS-TM

Sistema di misura

Numero di portata	2
Tipo di costruzione Possibilità di regolazione	Campo singolo Campo multiplo Suddivisione multiplo
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	60.000
Risoluzione del terminale (calibrabile)	3.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearizzazione in punti	4
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Unità di misura	kg
Cella di carico - resistenza della cella di carico [Min] (Ohm)	87
Cella di carico - resistenza della cella di carico [Max] (Ohm)	1200

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD con retroilluminazione
Display retroilluminato	sì
Display barrette	6
Display altezza cifre - cifra più piccola	13,5 mm
Display altezza cifre	16,5 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	250×160×65 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	260×150×65 mm
Materiale alloggiamento del display	plastica
Supporto a parete	✓

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Determinazione percentuale	no
PLU - totale	100
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di conteggio	✓
Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
Funzione Hold	✓
Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Funzione di memoria	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min off
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	3 min off
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	21

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK

KERN **KFS-TM**

Apparecchio indicatore professionale con tre display, opzionalmente con omologazione

	US CH
Lunghezza cavo alimentatore	180 cm
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Accumulatore	6 V, 1.2 Ah
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	8 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	18 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	III

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	auf Anfrage | on request

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	325×190×225 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2,8 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761151239
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

