

KERN OBB-A1561

KERN

Okular (Ø 23,2 mm): WF 10x / Ø 18 mm (mit Pointer-Nadel)



REACH-Einstufung

keine Stoffe über der
zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopokular

Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

Okular

Okular Feldweite	WF
Blickpunkt	Standard
Okular Vergrößerung	10x
Okular Sehfeld	18 mm
Okular mit Pointer-Nadel	✓
Okular Durchmesser	23,2 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	85×65×45 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,4 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761228986
-----------------	---------------