



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una docking station USB-C® multiporta per notebook.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI HighDefinition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,

- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione o dal computer.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

7 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

8 Dati tecnici

8.1 Connessione all'host

	Tipo	Configurazione
1x	Ingresso e uscita USB4® tramite cavo USB	Velocità di trasferimento dati: 40 Gbps in conformità con la specifica USB4® Tensione in uscita: max 20 V/CC Potenza in uscita: max 110 W Lunghezza del cavo: 14 cm

- Collegare il cavo a una porta USB-C® PD del notebook per caricare/alimentare il notebook.
- Per i sistemi Windows® e MacOS, selezionare la sorgente di uscita audio secondo quanto necessario.

8.2 Porte USB

	Porta	Tipo	Configurazione
1x	Porta di ingresso PD3.1 (Solo alimentazione)	USB-C® PD3.1	Tensione in ingresso: max 20 V/CC Potenza di ingresso: max 140 W (potenza utilizzabile: max 110 W)
1x	Porta di uscita USB3.2	USB-C® USB3.2 Gen 2	Velocità di trasmissione dati: max 10 Gbps Tensione in uscita: 5 V/CC Potenza in uscita max 7,5 W
2x	Porta di uscita USB3.2	USB-A USB3.2 Gen 2	Velocità di trasmissione dati: max 10 Gbps Tensione in uscita: 5 V/CC Potenza in uscita: max 7,5 W (ogni porta)

8.3 Video

	Porta	Tipo	Configurazione
1x	Porta di uscita DP1.4	Porta display	8 K - 60 Hz (doppio display: 4 K - 60 Hz)

	Porta	Tipo	Configurazione
1x	Porta di uscita HDMI2.1	HDMI	8 K - 60 Hz (doppio display: 4 K - 60 Hz) 4 K a 60 Hz (MacOS) 4 K a 120 Hz (Windows®)

- Usando le porte HDMI e DP contemporaneamente, la risoluzione si riduce a 4 K a 60 Hz.
- È supportato Windows® MST, con un massimo di 3 monitor aggiuntivi
- La porta di uplink USB-C® in modalità DP ALT non è supportata.

8.4 Rete LAN

Collegare il notebook a una rete LAN cablata.

	Porta	Tipo	Configurazione
1x	Porta d'ingresso RJ45 2.5G	Ethernet RJ45	max 2500 Mbps

8.5 Archiviazione su scheda SD

	Porta	Tipo	Configurazione
1x	Slot Micro SD3.0	Micro SD	max 2 TB 104 MB/s Supporta le schede SD 3.0
1x	Slot SD3.0	SD	max 2 TB 104 MB/s Supporta le schede SD 3.0

- È possibile utilizzare tutti gli slot per le schede contemporaneamente.

8.6 Audio

	Porta	Tipo	Configurazione
1x	Presa jack stereo	3,5 mm TRRS	Cuffie/Microfono 48 kHz; 16 bit

- Per i sistemi Windows® e MacOS, selezionare la sorgente di uscita audio secondo quanto necessario.

8.7 Altro

Requisiti di sistema.....	Windows® 8 o versione successiva, Windows® RT; MacOS 10.10 o versione successiva; Linux Ubuntu 16.10 o versione successiva; Android 7.0 o versione successiva (richiede il supporto di OTG); iPadOS 14.0 o versione successiva
Temperatura di esercizio	da 0 a +50 °C
Umidità di esercizio	5 - 90 % UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -10 a +70 °C
Umidità di conservazione	5 - 90 % UR (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A) (approssimative)	156.7 x 58 x 17 mm
Peso (indicativo)	152 g

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3164095_V3_0526_jh_mh_it 18014399960084363 I3/O3 en