Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici

	Parametro	Parametro o valore e precisione			Unità
1.	Nome o marchio del fornitore.	Denver			
	Indirizzo del fornitore.	Denver A/S, Omega, Soeften 5A, 8382 Hinnerup, DK			
2.	Identificativo del modello	PFF-725B			
3.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)	B			
4.	Potenza assorbita in modo acceso in SDR	4,0			W
5.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR)	n.a.			
6.	Potenza assorbita in modo acceso in HDR, se pertinente	n.a.			W
7.	Potenza assorbita in modo spento, se applicabile	0,3			W
8.	Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile	0,5			W
9.	Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile	1,2			W
10.	Tipo di display elettronico	Altro			
11.	Rapporto dimensioni	16	:	9	
12.	Risoluzione dello schermo	1 024	x	600	pixels
13.	Diagonale dello schermo	17,6			cm
14.	Diagonale dello schermo	7			pollici
15.	Superficie visibile dello schermo	1,3			dm^2
16.	Tecnologia del pannello	LED LCD			
17.	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	No			
18.	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	No			
19.	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	No			
20.	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)	60			Hz
21.	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato)	-			Anni
22.	Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato)	-			Anni
23.	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto	-			Anni
	Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore	-			Anni
24.	Tipo di alimentatore	Esterno			
25.	Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)				
	i -				

	ii	Tensione d'ingresso	-	V
	iii	Tensione di uscita	-	V
26.	Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto)			
	i	-		
	ii	Tensione di uscita necessaria	-	V
	iii	Intensità di corrente necessaria (minima)	-	A
	iv	Frequenza di corrente necessaria	-	Hz

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 01/03/2024

Numero di registrazione EPREL: 1894210

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1894210

Fornitore: Denver A/S (Importatore)

Sito web: www.denver.eu

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Denver A/S

Sito web: www.denver.eu

E-mail: contact.hq@denver.eu

Telefono: +4586226100

Indirizzo:
Omega, Soeften 5A
8382 Hinnerup
Danimarca