

Istruzioni per l'uso

Adattatore USB-C®

N. d'ordine: 3350215 (3 in 1)

N. d'ordine: 3350216 (7 in 1)

N. d'ordine: 3350217 (10 in 1)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in hub USB.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI HighDefinition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:

- è visibilmente danneggiato,
- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

7 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

8 Dati tecnici

Cavo USB-C®

N. d'ordine	3350215	3350216	3350217
Tipo di porta	USB-C®	USB-C®	USB-C®
Numero di porte	1	1	1
Specifiche delle porte	- Specifiche DP: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Richiede la modalità DP Alt	- Specifiche DP: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Richiede la modalità DP Alt	- Specifiche DP: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Richiede la modalità DP Alt
Potenza di ingresso	5 V/CC, 1,5 A, max. 7,5 W (max. supportato)	5 V/CC, 1,5 A, max. 7,5 W (max. supportato)	5 V/CC, max. 1,5 A, max. 7,5 W (max. supportato)
Potenza in uscita	5 - 20 V/CC, max. 5 A, max. 100 W (con ingresso porta di alimentazione)	5 - 20 V/CC, max. 5 A, max. 100 W (con ingresso porta di alimentazione)	5 - 20 V/CC, max. 5 A; max. 100 W (con ingresso porta di alimentazione)
Velocità di trasferimento dati	max. 5 Gbps	max. 10 Gbps	max. 10 Gbps
Lunghezza del cavo	15 cm	15 cm	15 cm

Porta di alimentazione USB-C®

N. d'ordine	3350215	3350216	3350217
Etichetta stampata	USB-PD-IN	USB-PD-IN	USB-PD-IN
Tipo di porta	USB-C®	USB-C®	USB-C®
Numero di porte	1	1	1
Specifiche delle porte	Specifiche PD: PD 3.0	Specifiche PD: PD 3.0	Specifiche PD: PD 3.0

Potenza di ingresso	5 V/CC, 3 A, 9 V/CC, 3 A, 12 V/CC, 3 A, 15 V/CC, 5 A, 20 V/CC, 5 A; max. 100 W	5 V/CC, 3 A, 9 V/CC, 3 A, 12 V/CC, 3 A, 15 V/CC, 5 A, 20 V/CC, 5 A; max. 100 W	5 V/CC, 3 A, 9 V/CC, 3 A, 12 V/CC, 3 A, 15 V/CC, 5 A, 20 V/CC, 5 A; max. 100 W
Velocità di trasferimento dati	Nessun trasferimento dati	Nessun trasferimento dati	Nessun trasferimento dati

Porta dati USB-A

N. d'ordine	3350215	3350216	3350217
Etichetta stampata	USB-A	USB-A	USB-A
Tipo di porta	USB-A	USB-A	USB-A
Numero di porte	1	2	2
Specifiche delle porte	USB-A 3.2 Gen 1	USB-A 3.2 Gen 2	USB-A 3.2 Gen 2
Potenza in uscita	5 V/CC, max. 1,5 A, max. 7,5 W	5 V/CC, max. 1,5 A, max. 7,5 W	5 V/CC, max. 1,5 A, max. 7,5 W
Velocità di trasferimento dati	max. 5 Gbps	max. 10 Gbps	max. 10 Gbps

Porta dati USB-C®

N. d'ordine	3350215	3350216	3350217
Etichetta stampata	--	USB-C	USB-C
Tipo di porta	--	USB-C®	USB-C®
Numero di porte	--	1	2
Specifiche delle porte	--	USB-C® 3.2 Gen 2	USB-C® 3.2 Gen 2
Potenza in uscita	--	5 V/CC, max. 1,5 A, max. 7,5 W	5 V/CC, max. 1,5 A, max. 7,5 W
Velocità di trasferimento dati	--	max. 10 Gbps	max. 10 Gbps

Letture schede

N. d'ordine	3350215	3350216	3350217
Etichetta stampata	--	SD/Micro SD	SD/Micro SD
Slot per scheda SD	--	Velocità di lettura/ scrittura: max. 312 MB/s	Velocità di lettura/ scrittura: max. 312 MB/s
Slot per scheda microSD:	--	Velocità di lettura/ scrittura: max. 312 MB/s	Velocità di lettura/ scrittura: max. 312 MB/s
Uso simultaneo dello slot	--	Sì	Sì

Rete

N. d'ordine	3350215	3350216	3350217
Etichetta stampata	--	--	LAN
Tipo di porta	--	--	RJ45
Attivazione rete LAN	--	--	Sì
Standard	--	--	IEEE 8023 Ethernet
Velocità di trasferimento dati	--	--	max. 1000 Mbps

HDMI

N. d'ordine	3350215	3350216	3350217
Etichetta stampata	HDMI	HDMI	HDMI
Tipo di porta	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0
Standard video supportati	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0
Risoluzione video	4K a 60 Hz, come specificato per HDMI 2.0	4K a 60 Hz, come specificato per HDMI 2.0	4K a 60 Hz, come specificato per HDMI 2.0
Richiede la modalità DP Alt	Sì, DP1.4	Sì, DP1.4	Sì, DP1.4
Supporto HDCP	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2

Audio

N. d'ordine	3350215	3350216	3350217
Etichetta stampata	--	--	Audio
Tipo di porta	--	--	Presa jack stereo da 3,5 mm; TRRS

Ambiente operativo

N. d'ordine	3350215	3350216	3350217
Temperatura di esercizio	da 0 a +43 °C	da 0 a +43 °C	da 0 a +43 °C
Umidità di esercizio	10 – 85% UR (senza condensa)	10 – 85% UR (senza condensa)	10 – 85% UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da +20 a +60 °C	da +20 a +60 °C	da +20 a +60 °C
Umidità di conservazione	10 – 85% UR (senza condensa)	10 – 85% UR (senza condensa)	10 – 85% UR (senza condensa)

Altro

N. d'ordine	3350215	3350216	3350217
Materiale dell'alloggiamento	Lega di alluminio	Lega di alluminio	Lega di alluminio
Dimensioni (L x A x P) (circa)	68,7 x 11,2 x 28,5 mm	113,9 x 15 x 46 mm	126,7 x 16,5 x 65 mm
Peso (circa)	30 g	86 g	131 g

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa. Copyright by Conrad Electronic SE. *3350215 3350216 3350217_V4_1025_dm_mh_it 72057595938146699 I9/O4 en
--