



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in uno switch per tastiera-video-mouse (switch KVM). Il prodotto consiste in uno switch tastiera-video-mouse (switch KVM).

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI HighDefinition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso
- 2 cavi da USB-C® a USB-C® (100 cm, USB 3.2, 20 Gbps)

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.


- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:

- è visibilmente danneggiato,
- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Panoramica del prodotto



■ 1

Porta di rete

Permette il collegamento di un cavo LAN per fornire connettività di rete ai dispositivi di ingresso collegati.

Entrambi i dispositivi di ingresso collegati sono dotati di connettività di rete, indipendentemente dal canale attivato.

■ 2, 3

Porta di uscita HDMI

Collegare un monitor HDMI per riprodurre il segnale video e audio del dispositivo di ingresso selezionato.

dispositivi macOS: l'audio viene sempre emesso tramite entrambe le porte di OUTPUT 1 e OUTPUT 2. Il controllo individuale dei canali non è possibile.

■ 4, 7

Porta di alimentazione PD USB-C®

Permette di collegare le sorgenti di alimentazione USB-C® per alimentare il prodotto.

Permette di ricaricare/alimentare i dispositivi di ingresso collegati alle porte di ingresso USB-C®.

Le porte 4 e 5 sono un gruppo e le porte 6 e 7 sono un altro gruppo. Ciascun gruppo funziona in modo indipendente. Ciascun gruppo deve essere alimentato autonomamente.

■ 5, 6

Porta di ingresso USB-C®

Permette di collegare un dispositivo di ingresso sorgente video.

Le porte 4 e 5 sono un gruppo e le porte 6 e 7 sono un altro gruppo. Ciascun gruppo funziona in modo indipendente.

■ 8

presa jack audio da 3,5 mm

Consente di collegare un microfono o le cuffie per un ingresso e un'uscita audio.

■ 9, 11

Porta USB 3.0 USB-A del dispositivo periferico

Consente di collegare i dispositivi periferici all'interfaccia con i dispositivi di ingresso collegati tramite il canale corrispondente.

■ 10, 12

Indicatori dei canali

Gli indicatori dei canali si accendono quando i canali corrispondenti vengono attivati.

■ 13

Porta USB 2.0 USB-A del dispositivo periferico condiviso

Consente di collegare i dispositivi periferici USB 2.0 condivisi tra tutti i canali.

Il canale attivato può comunicare con i dispositivi periferici collegati.

Esempi: mouse, tastiera, chiavetta di archiviazione

■ 14

Indicatori di alimentazione e del canale di uscita

L'indicatore di alimentazione si accende quando il prodotto è acceso.

Gli indicatori di uscita si accendono quando la trasmissione è attiva sulle porte di uscita corrispondenti.

Pulsante di selezione del canale

Premere per selezionare il canale desiderato.

7 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Disinserire l'alimentazione di tutti i dispositivi collegati.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

8 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

9 Dati tecnici

Tensione/corrente di ingresso	2x PD USB-C® 3.0 5/9/15/20 V/CC, max. 100 W
Ingressi	2x USB-C® (USB 3.2, Gen2, 10 Gbps) 4x USB-A (USB 3.0, Gen2, 10 Gbps) RJ45 Ethernet, max. 1000 Mbps
Uscite.....	2x HDMI-A
Ingressi e uscite.....	3x USB-A (USB 2.0; 5 V/CC, max. 500 mA) presa jack stereo da 3,5 mm, TRRS/CTIA
Requisiti di sistema.....	Windows®, MacOS, Linux
Risoluzione	4K a 60 Hz (come specificato per HDMI2.0) 4K a 30 Hz, 1080P a 240 Hz, 1080P
Spazi di colori supportati	RGB, YCC 4:4:4, YCC 4:2:2, YCC 4:2:0
Supporto HDCP	HDCP2.2
Supporto MST	Sì
Supporto SST	Sì
Temperatura di esercizio	da 0 a +40 °C
Umidità di esercizio	20 – 90 % UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -20 a +60 °C
Umidità di conservazione	5 - 95 % UR (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A) (approssimative)	182 x 74 x 26 mm
Peso (indicativo)	333 g

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3443476_V4_0526_jh_mh_it 63050397125124875 I8/O4 en