



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Morsa da banco

N. d'ordine: 3466246 (N. modello: 101271)

N. d'ordine: 3466244 (N. modello: 101272)

N. d'ordine: 3473236 (N. modello: 101273)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è una morsa da banco in acciaio al carbonio.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Morsa
- 3 Leve di serraggio
- 3 Viti
- 3 Dadi esagonali
- 2 Dadi zigrinati neri
- Chiave a brugola
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.


5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Prodotto

- Non utilizzare la morsa come una pressa né applicare una forza eccessiva sulla leva di serraggio (ad esempio con martelli o mazze).
- Non utilizzare mai tubi o prolunghes per aumentare la pressione sulla leva di serraggio.
- Evitare di colpire la morsa, tranne che sull'apposita superficie di incudine.
- Non superare la forza di serraggio massima. Vedere la sezione "Dati tecnici".

6 Panoramica del prodotto



- | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Leva di serraggio | 2 | Ganascia per tubi |
| 3 | Ganascia mobile | 4 | Ganascia fissa |
| 5 | Incudine | 6 | Slitta con fermo di sicurezza |
| 7 | Blocco di rotazione | 8 | Punto di ancoraggio alla base |

7 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

8 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

9 Dati tecnici

Dati	N. d'ordine: 3466246	N. d'ordine: 3466244	N. d'ordine: 3473236
Materiale	Acciaio al carbonio	Acciaio al carbonio	Acciaio al carbonio
Lunghezza leva	200 mm	250 mm	250 mm
Area superficie incudine	57 x 50 mm	75 x 70 mm	86 x 78 mm
Profondità gola	56 mm	72 mm	86 mm
Larghezza ganasce	100 mm	125 mm	150 mm
Apertura minima ganasce	0,12 mm	0,15 mm	0,18 mm
Campo di serraggio (max)	125 mm	150 mm	190 mm
Forza di serraggio (max)	20.000 N	25.000 N	30.000 N
Dimensioni (L x P x A)	28 x 11 x 11,5 cm	37,5 x 14,5 x 14,5 cm	40 x 15,5 x 16 cm
Peso	5,0 kg	10,8 kg	14,0 kg

Piastra di base

	N. d'ordine: 3466246	N. d'ordine: 3466244	N. d'ordine: 3473236
	a: 136 mm b: 96 mm Foro di fissaggio (ø) 11 mm	a: 175 mm b: 123 mm Foro di fissaggio (ø) 13 mm	a: 188 mm b: 133 mm Foro di fissaggio (ø) 13 mm

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3466246 3466244 3473236_V3_0326_dh_mh_it 18014400928040075 I3/O3 en