Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici

	Parametro	Parametro o valore e precisione			Unità
1.	Nome o marchio del fornitore.	EIZO			
	Indirizzo del fornitore.	EIZO Europe GmbH, Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE			
2.	Identificativo del modello	FlexScan EV2410R			
3.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)	B			
4.	Potenza assorbita in modo acceso in SDR	7,7			W
5.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR)	n.a.			
6.	Potenza assorbita in modo acceso in HDR, se pertinente	n.a.			W
7.	Potenza assorbita in modo spento, se applicabile	0,3			W
8.	Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile	0,5			W
9.	Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile	n.a.			W
10.	Tipo di display elettronico	Monitor			
11.	Rapporto dimensioni	16	:	10	
12.	Risoluzione dello schermo	1 920	x	1 200	pixels
13.	Diagonale dello schermo	61,1			cm
14.	Diagonale dello schermo	24			pollici
15.	Superficie visibile dello schermo	16,8			dm^2
16.	Tecnologia del pannello	LCD			
17.	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	No			
18.	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	No			
19.	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	No			
20.	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)	60			Hz
21.	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato)	5			Anni
22.	Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato)	5			Anni
23.	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto	5			Anni
	Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore	5			Anni
24.	Tipo di alimentatore	Interno			
25.	Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)				
	i -				

	ii	Tensione d'ingresso	-	V
	iii	Tensione di uscita	-	V
26.	Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto)			
	i	-		
	ii	Tensione di uscita necessaria	-	V
	iii	Intensità di corrente necessaria (minima)	-	A
	iv	Frequenza di corrente necessaria	-	Hz

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 28/02/2025

Numero di registrazione EPREL: 2228479

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2228479

Fornitore: EIZO Europe GmbH (Importatore)

Sito web:

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: EIZO Europe GmbH

Sito web:

E-mail: info@eizo.de

Telefono: +49216182100

Indirizzo:
Belgrader Straße 2
41069 Mönchengladbach
Germania