

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION

ANGABEN		Wert	Einheit
1. Name oder Warenzeichen des Lieferanten		ASUS	
2. Modellkennung		VP247HAE	
3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		F	
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		20,1	W
5. Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)		Nicht zutreffend	
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)		Nicht zutreffend	W
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0,1	W
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		0,2	W
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb		Nicht zutreffend	W
10. Art des elektronischen Displays		Monitor	
11. Seitenverhältnis		16 : 9	
12. Bildschirmauflösung (Pixel)		1 920 x 1 080	Pixel
13. Bildschirmdiagonale		59,9	cm
14. Bildschirmdiagonale		24	Zoll
15. Sichtbare Bildschirmfläche		1 528,5	cm ²
16. Verwendete Panel-Technologie		LED LCD	
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden		Nein	
18. Spracherkennungssensor vorhanden		Nein	
19. Anwesenheitssensor vorhanden		Nein	
20. Bildwiederholfrequenz		60	Hz
21. Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis):		01 03 2029	
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)		01 03 2028	
23. Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)		01 03 2028	
24. Art der Stromversorgung (Netzteil):		Intern	
i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	-	
	Eingangsspannung	-	V
	Ausgangsspannung	-	V
ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	-	
	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	Benötigte Stromstärke	-	A
	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz