


KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, grau, 0,5 m

Artikelnummer	21.08.9000
Hersteller	KERPEN DATACOM
Hersteller-Art.-Nr.	21.08.9000
EAN (Einzelstück)	7611990756223



KERPEN MegaLine D1-20 SF/U Kabel Kat.5e, HiRose TM11 Flammwidrig

- Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine D1-20 SF/U) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutzhülle
- Aufbau:
Kabeltyp SF/UTP (Screened&Foiled/Unshielded Twisted Pair)
Impedanz 100 Ohm
Innenleiter 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinkt
Aussen-Ø 5,5 mm Richtwert
Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie und Cu-Geflechschirm verzinkt
Kontaktbelegung: 8 Adern 1:1
Kabelmantel: flammwidriges PVC

Technische Daten	
Hersteller	KERPEN DATACOM
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	SF/UTP Patchkabel

Farbe	grau
Länge	0.5 m
Schirmungstyp	SF/UTP
Übertragungsqualität	Cat5e / Class D
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Belegung	EIA/TIA 568B
Rasthebelschutz	nein
Farbe (Tülle)	schwarz
Aussen-Ø Kabel	5,5 mm
Kabel LSOH	nein
Material Aussenmantel Kabel	PVC
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	HiRose TM11
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Paketgewicht	0.031 kg