

Candy CHCS 514EX Libera installazione 207 L E Acciaio inox

Marchio : Candy

Codice prodotto: 34004840

Nome del prodotto : CHCS 514EX

- Classe E
CHCS 514EX

Candy CHCS 514EX Libera installazione 207 L E Acciaio inox:

Combinato

I frigoriferi combinati hanno il frigorifero in alto e il congelatore in basso, una soluzione intelligente per conservare i tuoi alimenti a seconda delle tue esigenze quotidiane.

Candy CHCS 514EX. Capacità netta totale: 207 L. Cerniera porta: Destra. Emissione acustica: 40 dB.

Capacità netta frigorifero: 138 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 69 L, Capacità di congelamento: 3,2 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 205 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inox



Design		Frigorifero	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Ventilato	✗
Colore del prodotto *	Acciaio inox	Funzione Smart Cool	✗
Cerniera porta	Destra	Congelatore	
Porte reversibili	✓	Posizione del congelatore *	Posto in basso
Protezione per i bambini	✗	Capacità netta congelatore *	69 L
Tipo di controllo	Manopola	Capacità di congelamento *	3,2 kg/24h
Display incorporato *	✗	Autonomia senza energia elettrica *	14 h
Materiale ripiano	Vetro	Punteggio *	4*
Ripiani regolabili	✓	No Frost (congelatore) *	✗
Tipo di finitura della mensola	Telaio bianco	Sbrinamento automatico (congelatore)	✗
Materiale porta balconi	Plastica	Numero di ripiani congelatore *	3
Numero di compressori	1	Funzione congelamento veloce *	✗
Numero di ripiani regolabili	3	Vaschetta del ghiaccio	✓
Maniglie da incasso	✓	Zona fresca	
Tipo di guarnizione della porta	Guarnizione a scatto	Compartimento zona fresca *	✗
Numero di porte	2 porta/porte	Scompartimento centrale	
Prestazione		Scompartimento di mezzo	✗
Capacità netta totale *	207 L	Ergonomia	
Classe climatica *	N	Allarme porta aperta	✗
Classe emissione rumore *	C		
Emissione acustica *	40 dB		
Produzione ghiaccio *	✗		
Funzione vacanza	✗		

Prestazione		Gestione energetica	
Termostato regolabile	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Frigorifero		Classe efficienza energetica *	E
Capacità netta frigorifero *	138 L	Consumo energetico annuo *	205 kWh
Sistema di raffreddamento	Statico	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Luce interna	✓	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tipo di lampada	LED	Corrente	0,5 A
No Frost (frigorifero) *	✗	Dimensioni e peso	
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✓	Larghezza *	550 mm
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) *	✗	Profondità *	580 mm
Numero di ripiani frigorifero *	3	Altezza *	1510 mm
Numero di cassette per verdura *	1	Peso *	44 kg
Balconcini del frigorifero	3	Dati su imballaggio	
Porta uova	✗	Larghezza imballo	575 mm
Bottiglia porta balcone	✗	Profondità imballo	605 mm
Porta bottiglie	✗	Altezza imballo	1558 mm
Compartimento antibatterico	✗	Peso dell'imballo	48 kg
Funzione Super Cool *	✗	Altre caratteristiche	
		Sistema No-frost	✗
		Sistema di raffreddamento ventilato	✗
		Posizione di controllo	Interno
		Controllo elettronico	✓
		Durata della garanzia	2 anno/i



8059019035543

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.