

TABLE TOP STATICO 50cm

COT1S45ESH



- Classe E
- Colore Bianco
- Maniglia Esterna
- Capacità totale 106 lt
- Capacità freezer 15 lt
- Dimensioni (AxLxP): 84x50x57 cm

TABLE TOP STATICO 50cm

COT1S45ESH

CODICE EAN

8059019048550

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Classe energetica		E
Tecnologia di raffreddamento		Statico
Capacità netta frigorifero	lt.	91
Capacità netta congelatore	lt.	15
Porta Reversibile		No
Rumorosità (dB)	dB (A)	39/C

ESTETICA

Colore		Bianco
Maniglia		Esterna
Display		Interno

CONTROLLI E FUNZIONI

Sistema di controllo		Meccanico
Funzionamento di raffreddamento rapido		-
Funzionamento di congelamento rapido		-
Funzione vacanze		-
Funzione Eco		-
Allarme porta aperta		-

FRIGORIFERO

Numero ripiani, materiale	n.	1+1, vetro
Numero balconcini	n.	3
Cassetto frutta e verdura	n.	1
Porta uova		Sì
Luce interna		-

CONGELATORE

Porta ghiaccio		Sì
----------------	--	----

DIMENSIONI E PRESA

Peso netto	kg	25,3
Peso lordo	kg	28,1
Dimensioni prodotto	mm	840x500x570
Dimensioni prodotto imballato	mm	880x515x595
Presseletrica		SCHUKO
Lunghezza del cavo	cm	100

DATI TECNICI

Sbrinamento Frigorifero/Congelatore		Auto/Manual
Classe climatica		N-ST
Consumo energia/anno	kWh/anno	141
Prestazioni congelatore		4*
Capacità di congelamento/24h	kg/24h	2,6
Capacità di risalita temperatura	h	11
Piedini regolabili	n.	2