

Samsung RB34C775CS9 frigorifero Combinato EcoFlex AI 1.85m 344L Libera installazione con congelatore Wifi 1,85m 344 L con rivestimento in acciaio inox Classe C, Inox

Marchio : Samsung

Codice prodotto: RB34C775CS9/EF

Nome del prodotto : Samsung RB34C775CS9 frigorifero Combinato EcoFlex AI 1.85m 344L Libera installazione con congelatore Wifi 1,85m 344 L con rivestimento in acciaio inox Classe C, Inox



- Connessi per farti risparmiare: fino al 15% di consumi di energia in meno

- Classe Energetica: C

- Dimensioni: 59,5 x 185,3 x 65,8 / Capacità 344L

Frigorifero Combinato Samsung EcoFlex AI 1.85m 344L RB34C775CS9

Samsung RB34C775CS9 frigorifero Combinato EcoFlex AI 1.85m 344L Libera installazione con congelatore Wifi 1,85m 344 L con rivestimento in acciaio inox Classe C, Inox. Capacità netta totale: 344 L, Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 230 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 2. Capacità netta congelatore: 114 L, Capacità di congelamento: 8 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: C, Consumo energetico annuo: 163 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inox

Design		Congelatore	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Posizione del congelatore *	Posto in basso
Colore del prodotto *	Acciaio inox	Capacità netta congelatore *	114 L
Porte reversibili	✓	Capacità di congelamento *	8 kg/24h
Display incorporato *	✓	Autonomia senza energia elettrica *	9 h
Posizionamento del display	Sulla porta	Punteggio *	4*
Materiale ripiano	Vetro temperato	No Frost (congelatore) *	✓
Prestazione		Numero di ripiani congelatore *	3
Capacità netta totale *	344 L	Funzione congelamento veloce *	✓
Classe climatica *	SN-T	Vaschetta del ghiaccio	✓
Minima temperatura di funzionamento	10 °C	Zona fresca	
Massima temperatura di funzionamento	43 °C	Compartimento zona fresca *	✓
Classe emissione rumore *	B	Ergonomia	
Emissione acustica *	35 dB	Allarme porta aperta	✓
Produzione ghiaccio *	✗	Wi-Fi	✓
Frigorifero		Gestione energetica	
Capacità netta frigorifero *	230 L	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Luce interna	✓	Classe efficienza energetica *	C
Tipo di lampada	LED	Consumo energetico annuo *	163 kWh
No Frost (frigorifero) *	✓	Indice di efficienza energetica (EEI)	64
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✓	Dimensioni e peso	
Numero di ripiani frigorifero *	3	Larghezza *	595 mm
Numero di cassetti per verdura *	2	Profondità *	658 mm
Porta uova	✓	Altezza *	1853 mm
Balconcini del frigorifero	3	Peso *	68 kg
Numero di balconcini	1	Profondità netta senza porta	59,5 cm

Frigorifero		Dati su imballaggio	
Bottiglia porta balcone	✓	Larghezza imballo	637 mm
Porta bottiglie	✓	Profondità imballo	740 mm
funzione umidificatrice	✓	Altezza imballo	1935 mm
		Peso dell'imballo	71 kg



8806094768015

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.