

L001

Piezo-Kalotten-Hochtonlautsprecher mit Trichter



Hochwertiger Piezo-Kalottenhochtöner mit Trichter ca. 65 x 145 mm, ca. 40 mm tief. Frequenzbereich: ca. 2.500...45.000 Hz. Dieser Hochtöner kann direkt an den Verstärker oder auch an eine Frequenzweiche angeschlossen werden. Dieser Hochtöner hat eine gewölbte Alu-Kalotte und keine Kegelmembrane (üblich bei Hornlautsprechern). Aufgrund der Alu-Kalotte ist der Schalldruck nicht so groß wie bei vergleichbaren anderen Piezo-Hochtönern. Dafür hat der Lautsprecher einen sehr breiten Abstrahlwinkel und einen sehr guten, brillanten Klang. Durch seine besonders trägheitsarme Alu-Kalotte mit der geringen beweglichen Masse ist der Frequenzgang bis ca. 45.000 Hz sehr sauber. Deshalb ist dieser Hochtöner auch sehr gut als Ultraschall-Lautsprecher für die Ungezieferbekämpfung geeignet (gegen Nagetiere, Schadinsekten usw.).

Technische Daten:

- Maße: ca. 65 x 145 mm, ca. 40 mm tief

Preisgruppe: 3

Der Lautsprecher ist einsetzbar für die Bausätze und Module:

- [Marder- und Ungezieferscheuche B243](#)
- [Ungezieferscheuche M071](#)
- [Ultraschall-Generator M048](#)