

Drehmomentschraubendreher - TSD 04 SAC - 1208429

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,4 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für M12-Steckverbinder

Produkteigenschaften

- Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC ... für vielfältigste Anwendungen
- Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm bis 2,5 Nm
- Bei den Drehmomentschraubern TSD-M... lässt sich das Drehmoment individuell einstellen
- Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356014519

Technische Daten

Maße

Länge (b)	205 mm
Breite (a)	37 mm
Klingenhöhe	100 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
Bauform	Sechskant SW4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040409

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
-----------------	----------

Drehmomentschraubendreher - TSD 04 SAC - 1208429

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC001395



UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Schraubwerkzeug

SAC BIT M12-D15 - 1208432



SACC BIT M12-D20 - 1208445



Drehmomentschraubendreher - TSD 04 SAC - 1208429

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>