

# Bedienungsanleitung

## Neigungsmesser CARPOINT - Art.Nr. 1078140

Vielen Dank, dass Sie sich für den CARPOINT Neigungsmesser entschieden haben. Das Gerät ist mit einem verstellbaren Fuß ausgestattet und die Instrumentenanzeige kann sowohl horizontal, als auch vertikal montiert werden. Bei der Montage sollte das Auto vollkommen **waagrecht** stehen. Die Neigung beider Anzeigen sollten dann auf Null (0) eingestellt werden. In der Betriebsanleitung des Offroad-Fahrzeugs sind die **maximalen Neigungen** % des Fahrzeugs (seitlich und front – Gefälle/Steigung) angegeben (sollten Sie diese nicht finden, fragen Sie den Autohändler, bzw. schauen Sie im Internet). Stellen Sie die Maximalneigung % auf beiden Anzeigen, laut Herstellerangabe mit den **roten Gefahren-Steckern** ein. Jetzt können Sie gefahrlos im Bereich zwischen 0 und der eingegebenen Maximalneigung im Gelände fahren. Verbinden Sie das Kabel für die Beleuchtung mit Ihrem Bordnetz. Das Gerät dient der Sicherheit. Voraussetzung ist eine fachgerechte Montage und Einstellung des Geräts.

