

Datenblatt

Power USB Doppelsteckdose mit Montageplatte

Art. Nr. 67322501

27.01.2015

Spannungseingang	8 - 34 Volt
Spannungsausgang:	5 Volt
Ausgangsstrom max.:	5 A (2 x 2,5 A)
Ausgangsstrom dauer:	4,4 A (2 x 2,2 A)
Stromaufnahme:	< 5 mA (Leerlauf)
Überlastschutz:	ja
Übertemperaturschutz:	ja
Verpolungsschutz:	ja
Anschlüsse:	Kabelenden offen
Paneldicke:	von 2 mm bis 9 mm
Einbaubohrung:	27,8 mm

Material:

Gehäuse:	ABS
Temperaturbelastung:	110 °C
Montageplatte:	ABS

Kabel:

Litzenkabel:	2 x 0,5 mm ² rot/schwarz
Länge:	150 mm

**Power USB Doppelsteckdose
mit Montageplatte**

Art. Nr. 67322501

27.01.2015

