



devolo Home Control Fernbedienung

Technische Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkstandard | Z-Wave |
| Frequenz | 868,42 MHz |
| Reichweite | bis zu 20m im Haus, bis zu 100m außer Haus |
| Übertragungsleistung | < 1mW |
| Gehäuseschutzklasse | IP 20 |
| Maße | 30 x 55 x 14 mm (Breite x Höhe x Tiefe) ohne Schlüsselring und Karabiner |
| Temperatur (Betrieb) | 0 – 40°C |
| Umgebungsbedingungen | 10–85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| LEDs | 1 (rot / grün) |
| Taster | 4, frei konfigurierbar |
| Batterie | CR 2032 3V |
| Betriebssysteme | Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9 |
| Zulassungen | CE Class B (EU, CH, NO) |



devolo Home Control Fernbedienung

Vertriebsinformationen

| | |
|-----------------|--|
| Garantie | 3 Jahre |
| Zubehör | <ul style="list-style-type: none">▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung▪ Batterie (eingelegt) |

Einzeladapter

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer: | 9360 (DE,AT) |
| EAN: | 4250059693609 |
| Größe: | 81 x 19 x115 mm |
| Gewicht: | 160g |
| WEEE Zusatzinformationen | |
| Gewicht WEEE: | 20g |
| Papier (Grüner Punkt): | 100g |
| Plastik (Grüner Punkt): | 2g |
| Sonstiges (Grüner Punkt): | 0g |