



Einstech-Umschaltknarre

· Einstech-Vierkant 14 x 18 mm · Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 6404-1S

EAN: 4000896027569

Produktinformationen

- **Mit schnell lösbarer Sicherheitsverbindung**
- 6401-1 S 20 Zähne
- 6402-1 S 30 Zähne
- 6403-1 S 32 Zähne
- 6404-1 S 32 Zähne
- Gesenkgeschmiedet
- Oberfläche: verchromt
- Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abmessungen: 83.5 mm
- Antrieb: Einstech-Vierkant 14 x 18 mm
- Abtrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Netto-Gewicht (kg): 0.32 kg



TECHNISCHE ANGABEN

- **Abtrieb :** 12,5 1/2
- **Antrieb :** 14 x 18
- **Anzahl Zähne :** 32 Zähne
- **Anzugs-Drehmoment maximal :** 300 Nm
- **Betätigungsinkel :** 11.25 °
- **Gesamtlänge :** 83.5

- **Kopfbreite b** : 40 mm
- **Kopfstärke (a1)** : 22.7 mm
- **Kopfstärke a** : 19.6 mm
- **Länge** : 83.5
- **Netto-Gewicht** : 0.322 kg
- **Norm** : Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
- **Oberfläche** : verchromt
- **Stichmaß des Justierwerkzeugs I2** : 38.5 mm