

## Datenblatt

### Flache Power USB Steckdose

Art. Nr. 67339000 (IV)

Art. Nr. 67339500 (EV)

21.01.2016

Eingangsspannung:	8 - 34 Volt
Ausgangsspannung:	5 Volt
Ausgangsstrom max.:	3 A
Stromaufnahme:	< 5 mA (Leerlauf)
Überlastschutz:	ja
Übertemperaturschutz:	ja
Verpolungsschutz:	ja
Anschlüsse:	Kabelenden mit Aderendhülsen
Kabelabgang:	wahlweise horizontal oder vertikal zu Längsachse

#### **Material:**

Gehäuse:	ABS
Temperaturbelastung:	max. 110 °C

#### **Kabel:**

Zwillingslitze:	2 x 0,5 mm <sup>2</sup> mit Kennriefe (+)
Länge:	1000 mm

## Flache Power USB Steckdose

Art. Nr. 67339000 (IV)

Art. Nr. 67339500 (EV)

21.01.2016

