

DoppelDIN-Moniceiver
AVH-A3100DAB

Multimedia-Zentrale mit integriertem DAB+ -Empfänger

Die Ausstattung im Detail:

- 6,2" Clear Resistive-Touchpanel, 24 Bit Farbtiefe
- Tastenbeleuchtung einstellbar (RGB)
- Mixtrax: erzeugt Beleuchtungseffekte und Titelübergänge
- Digitalradio (DAB)-Empfänger integriert
- UKW/MW/LW, 24 Speicher, BSM (Best Station Memory)
- CD/DVD-Laufwerk, MP3/WMA/WAV/AAC/DiVX/XVID
- USB-Schnittstelle (hinten, Kabel im Lieferumfang):
 - **Android Quick Charging 1,5A**
 - **Wiedergabe von HD-Videos**
 - **NTFS-kompatibel**
 - **FLAC-Wiedergabe**
- Spotify: Steuerung des Apps auf dem Smartphone
- DSP mit Network Mode (digitale 3Wege-Weiche)
- 13 Band-Grafikequalizer und Laufzeitkorrektur, selbstmessen (Mikrofon Sonderzubehör)
- MOSFET 50: 4x50W max., 4x27W DIN sinus
- 3 Paar Cinch-Vorverstärkerausgänge (4V)
- Regelbare Subwooferweiche, regelbarer Hochpassfilter
- 2 Videoeingänge
- Anschluss für Rückfahrkamera, autom. Umschaltung
- **Einblendung von Einparkhilfslinien**
- Advanced Sound Retriever (ASR):
Regeneriert Signale in datenreduzierten Dateien
- Infrarot-Fernbedienung nachrüstbar (CD-R33)
- Eingang für kfz-spezifische Lenkradfernbedienung (Adapter Sonderzubehör)



**Navigation über optionales
Modul oder Smartphone möglich**



Bluetooth-Funktionalität*:

- Freisprecheinrichtung, Parallelanschluss von zwei Telefonen möglich
 - Wide Band Speech (HFP 1.6)
 - Externes Mikrofon im Lieferumfang – kann unabhängig vom Radio an akustisch optimaler Position montiert werden
 - Telefonbuchübertragung
 - Audio Streaming (A2DP) mit AVRCP 1.6 (Dateibrowsing)
- * Funktionen nur mit kompatiblen, entsprechend ausgestatteten Telefonen möglich!

AVH-A3100DAB

(Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung)

Lieferbar ab
EAN-Code

Januar 2018
4988028394676