

Datenblatt

3KL7121-3DA00

SECTION FUS-NH 3x 100A SANS COMM

Ausführung	
Ausführung	für NH 00
Ausführungsart	Grundausführung ohne Handgriff
Sicherungssystem	NH 00
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP00
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	
• Bemessungswert	690 V
• bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert	690 V
• bei DC / Bemessungswert	220 V
Eignung zur Verwendung	
• Sicherheitsschalter	Ja
Anschlüsse	
Anschlussart, Hauptstromkreis	SCHIENENANSCHLUSS
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	SCHIENENANSCHLUSS
Mechanischer Aufbau	
Höhe	147 m
Breite	168 m
Tiefe	94,5 m
Einbauart	FESTEINBAU
Befestigungsart	Auf- und Einbau
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb / minimal	-20 °C
• während Betrieb / maximal	45 °C
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	Q



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3KL7121-3DA00>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3KL7121-3DA00>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3KL7121-3DA00**CAx-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>