Greep uit de online catalogus

SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BU/GY/BK/RD

Artikelnummer: 1701934

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1701934

Printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning: 800 V, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/ printplaat: 90°, kleur: blauw, grijs, zwart, rood

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 567176
sales group	E520
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	7,5 mm
afm. a	22,5 mm
aantal polen	4
stiftafmetingen	1,7 x 0,8
stiftafstand	7,5 mm
printgatdiameter	2,1 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	SPT 5/..-V
teststootspanning (III/3)	8 kV
teststootspanning (III/2)	8 kV

teststootspanning (II/2)	6 kV
nominale spanning (III/3)	800 V
nominale spanning (III/2)	1000 V
nominale spanning (II/2)	1000 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	41 A
nominale aderdoorsnede	6 mm²
striplengte	15 mm

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	8
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,25 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	1,5 mm²

Toelatingen

toelatingen GOST, SEV, CCA, IECEE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden