

**SPEAKA**  
SOUND



**Hochtöner  
Tweeter  
Haut-parleur d'aigus  
Hogetonenluidspreker  
HT 80/100**

**100 W  
8 Ohm  
3000 - 20.000 Hz**

**D**

**Hochtöner HT 80/100**

Der 19 mm Softdome-Hochtöner zeichnet sich durch seidige Wiedergabe bei hohen Frequenzen aus.

**Technische Daten:** Sinus: 80 W · Max. Belastbarkeit (Musik): 100 W · Impedanz: 8 Ω · Frequenzbereich: 3000 - 20 000 Hz · Einbau-Tiefe: 36 mm · Einbau-Ø: 68 mm · Außen-Ø: 78 mm · Schalldruck: 85 dB

**Packungsinhalt:** Hochtöner HT 80/100

**GB**

**Tweeter HT 80/100**

The 19 mm soft dome tweeter stands out for its silky reproduction at high frequencies.

**Technical Data:** Sinus: 80 W · Max. power (music): 100 W · Impedance: 8 Ω · Frequency range: 3000 - 20 000 Hz · Mounting depth: 36 mm · Mounting diameter: 68 mm · External diameter: 78 mm · Sound pressure level: 85 dB

**Package contents:** Tweeter HT 80/100

B/N 300289



Nr. 30 02 89

**SPEAKA**  
SOUND



**Hochtöner  
Tweeter  
Haut-parleur d'aigus  
Hogetonenluidspreker  
HT 80/100**

**100 W  
8 Ohm  
3000 - 20.000 Hz**

**F**

**Haut-parleur d'aigus HT 80/100**

Le haut-parleur d'aigus de 19 mm à dôme souple se distingue par sa reproduction soyeuse à hautes fréquences.

**Fiche technique:** Puissance max. (musique): 100 W · Impédance: 8 Ω · Gamme de fréquences: 3000 - 20 000 Hz · Profondeur de la monture: 36 mm · Diamètre de la monture: 68 mm · Diamètre externe: 78 mm · Niveau de pression acoustique: 85 dB

**Contenus du paquet:**

Haut-parleur d'aigus HT 80/100

**NL**

**Hogetonenluidspreker HT 80/100**

De 19mm zachte koepel-hogetonenluidspreker valt op door zijn zachte, vlotte geluidsreproductie bij hoge frequenties.

**Technische Gegevens:** Sinus: 80 W · Vermogen (muziek): 100 W · Impedantie: 8 Ω · Frequentiebereik: 3000 - 20 000 Hz · Montage diepte: 36 mm · Montage diameter: 68 mm · Externe diameter: 78 mm · Geluidsdruk: 85 dB

**Inhoud:** Hogetonenluidspreker HT 80/100

Nr. 30 02 89