



Ihre Vorteile

- max. 83 dB(A)
- Kurzzeitbelastung max. 20 s, (KB 20s)
- Zweiklang
- elektromechanisch
- Klangplatten aus echtem Glockenstahl
- Gehäuse weiß



Your advantages

- max. 83 dB(A)
- short time load max. 20 s, (KB 20s)
- two notes
- electro mechanic
- sonorous plates made of genuine bellsteel
- casing white



Vos avantages

- max. 83 dB(A)
- court temps de chargement max. 20 s, (KB 20s)
- 2 notes
- Electromécanique
- Plaques sonores réalisées dans le vrai acier des cloches
- boîtier blanc



Uw voordelen

- max. 83 dB(A)
- Kortstondige belasting max. 20 s, (KB 20s)
- 2-klank
- Elektromechanisch
- Klankplaten van echt klokkenstaal
- Witte kunststof behuizing

Best.-Nr./Ord.-No. 44169	Typ/type Gong 169 Bw
Beschr./Descr. mit Einlegfach für 4 Batterien (4 x 1,5V) (Typ C) 8-12V~ (4VA) Stck./Pieces * x 1	
 4 0 1 1 4 5 9 4 4 1 6 9 2	

MV 079620 10/11

GROTHE
URMET GROUP

Grothe GmbH
Löhestr. 22
D-53773 Hennef
Tel.: +49 (0) 22 42 / 88 90-0
Fax: +49 (0) 22 42 / 88 90-36
info@grothe.de / www.grothe.de



GROTHE

URMETIGROUP

Gong 169 Bw

8-12V AC (4VA)

85 dB(A) KB 20 s



mit/with
Transform.
8-12V AC (4VA)
oder / or 6V DC
(4x1,5V Bat.)

