



De ShrinKit 321®-familie bestaat uit vier krimpous-assortimenten in attractieve, handige koffers. De assortimenten luisteren naar de naam ShrinKit 321® Universal, ShrinKit 321®-A (met lijmcoating aan de binnenzijde), ShrinKit 321® Basic en ShrinKit 321®-A Basic (met lijmcoating). Door de hoge krimpverhouding van 3:1 vervangt deze krimpous vele maten krimpous met een grote verscheidenheid aan maten en uitvoeringen. Het kiezen van de juiste kous is eenvoudig: de kousjes in de koffer zijn makkelijk herkenbaar door duidelijke vermelding van diameter, lengte en aantal in ieder compartiment van de koffer.

### ShrinKit 321® Universal

#### Hoofdkenmerken

Deze set is ideaal voor installatiewerkzaamheden in het veld. De set bestaat uit een groot aantal voorgesneden maten krimpous, zodat u altijd de juiste kous bij de hand heeft.

Als het koffertje leeg is, kan het worden hergebruikt om spijkers, schroeven, vistuig enzovoort er in op te bergen. De afmetingen van ieder compartiment kunnen worden gewijzigd door de gele tussenschotjes te verplaatsen.



ShrinKit 321® Universal.

#### Inhoud

Deze set omvat een selectie van veel gebruikte krimpous, duidelijk gesorteerd in verschillende maten, lengten en kleuren. Met ShrinKit 321® Universal kan worden gekrompen tussen 1 en 20 mm.



Krimpverhouding 3:1 voor een groter toepassingsbereik.

**De nieuwe standaard:  
krimpverhouding 3:1**

#### Materiaalgegevens

Mat.	<b>Polyolefine vernet (POX)</b>
Krimpverhouding	<b>3:1</b>
Lengtekrimp	<b>+5%/-10% max.</b>
Min. krimptemperatuur	<b>+90 °C</b>
Gebruikstemp.	<b>-55 °C tot +135 °C</b>
Isolatie klasse	<b>B (VDE 0530)</b>
Dielectrische sterkte	<b>20 kV/mm volgens ASTM D 2671</b>
Brandbaarheid	<b>zelfdovend, uitgezonderd transparant</b>



#### Technische specificaties

Artikelnr.	Vak	Voor krimp Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte nominaal	Kleur	Aantal kousjes
380-03002 ShrinKit 321® Universal	1	6	2	60	0,70	Zwart (BK)	50
	2	12	4	100	0,70	Zwart (BK)	15
	3	24	8	200	1,00	Zwart (BK)	10
	4	6	2	60	0,70	Groen-geel (GNYE)	50
	5	3	1	50	0,55	Transparant (CL)	100
	6	3	1	50	0,55	Zwart (BK)	100
	7	12	4	100	0,70	Transparant (CL)	15
	8	12	4	100	0,70	Rood (RD)	15
	9	3	1	50	0,55	Rood (RD)	100
	10	3	1	40	0,55	Blauw (BU)	100
	11	3	1	40	0,55	Groen-geel (GNYE)	100
	12	1,5	0,5	40	0,45	Zwart (BK)	75
	12	1,5	0,5	40	0,45	Groen-geel (GNYE)	75
	13	6	2	60	0,70	Blauw (BU)	50
	14	6	2	60	0,70	Rood (RD)	50
	15	6	2	60	0,70	Transparant (CL)	50
	16	12	4	170	0,70	Groen-geel (GNYE)	10
17	12	4	170	0,70	Blauw (BU)	10	

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.