



ShrinKit 321®-A Basic

Hoofdkenmerken

ShrinKit 321®-A Basic is een dubbelwandige krimpous met een 3:1 krimpverhouding. De attractieve en herbruikbare koffer is ideaal voor assemblage- en identificatietoepassingen. De binnenzijde smelt onder invloed van extern toegevoerde warmte en verdeelt zich over de binnenzijde, zodat ook holten worden gevuld. Bij afkoelen vormt de coating een beschermlaag tegen vocht en beschermt componenten. De zwarte kousjes worden meestal toegepast voor het beschermen van connectoren en aftakkingen, de transparante kous is zeer geschikt om bedrukte labels te beschermen. ShrinKit 321®-A Basic biedt door de 3:1 krimpverhouding oplossingen voor vele applicaties.

Indien de koffer leeg is, kan deze worden hergebruikt voor vele praktische doeleinden; de vakverdeling kan eenvoudig worden aangepast.

Inhoud

De koffer bevat een assortiment universele krimpousjes, gesorteerd naar afmetingen en kleur.



ShrinKit 321®-A Basic.



ShrinKit 321®: sets met de hoge 3:1 krimpverhouding.

Materiaalgegevens

Materiaal	Polyolefine vernet (POX)
Krimpverhouding	3:1
Lengtekrimp	+1%/-15% max.
Min. krimptemperatuur	+110 °C
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +110 °C
Smeltpunt Lijm	+120 °C
Isolatie klasse	A (VDE 0530)
Dielectrische sterkte	15kV/mm volgens ASTM D2671
Brandbaarheid	buitenmantel zelfdovend (alleen zwart)



Technische specificaties

Artikelnr.	Vak	Voor krimp Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte (WT)	Kleur	Aantal kousjes	
380-03004 ShrinKit 321®-A Basic	1	3	1	35	1,00	Zwart (BK)	25	
	2	12	4	35	1,70	Zwart (BK)	10	
Inhoud	3	3	1	35	1,00	Transparant (CL)	25	
	4	6	2	35	1,10	Zwart (BK)	15	
	5	6	2	35	1,10	Transparant (CL)	15	
	6	6	2	35	1,10	Transparant (CL)	15	
	7	6	2	35	1,10	Zwart (BK)	15	
	8	12	4	80	80	1,70	Transparant (CL)	5
	8	12	4	80	80	1,70	Zwart (BK)	5

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.