

ESL 24X 4

Artikelnummer: 0808231

De afbeelding toont de variant ESL 29 x 8



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0808231>

Instekstrook, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Office-Drucksysteme, Plotter, gelinieerd en geperforeerd, montagetechniek: inschuiven, Schrijflak: 24 x 4 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 171520
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	B127
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39206219
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 217 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	de afdruk kan per laserprinter verschillen
lengte (b)	24 mm
breedte (a)	4 mm
kleur	wit
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	polyesterfolie
aantal afzonderlijke schildjes	488

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden