



### Bevestigingsbanden EdgeClip-familie voor randdiktes van 1,0 t/m 3,0 mm

Met de bevestigingsbanden uit de EdgeClip-familie kan bekabeling of leidingwerk parallel of haaks ten opzichte van de rand worden geleid. Bij de tweedelige uitvoeringen kan de clip over de bundelband worden verschoven. Hierdoor kan de clip zowel tijdens de montage als bij de inbouw in de optimale positie t.o.v. de bandsluiting worden gedraaid. Voor randdiktes tot 3,0 mm zijn tevens eendelige banden T50SOSEC12E en T50SOSEC13E leverbaar. Deze eendelige banden zijn ontwikkeld voor de kleinste bundeldiameters van 1,0 mm, bijv. voor losse aders (evenals de uitvoeringen EC9, EC10, EC21 en EC22).

#### Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Max. Ø	Min. spankracht (N)	Mat.		Gereedschappen	Tekening
						Bundelbanden	Voetdeel		
2-delig, plaatdikte 1,0-3,0 mm									
150-76090	T30REC4A	150	3,5	33,0	135	PA66HS	PA66HIRHS	1-3, 5	
150-76099	T50ROSEC4A	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
150-76080	T30REC4B	150	3,5	33,0	135	PA66HS	PA66HIRHS	1-3, 5	
150-76079	T50ROSEC4B	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
150-40591	T50ROSEC5A	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
150-40581	T50ROSEC5B	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-05903	T50ROSEC9	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-05904	T50ROSEC10	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00010	T50ROSEC21	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00011	T50ROSEC22	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
1-delig, plaatdikte 1,0-3,0 mm									
148-00200	T50SOSEC12E	160	4,6	35,0	180	PA66HS	PA66HS	1-5	
126-00000	T50SOSEC13E	160	4,6	35,0	180	PA66HS	PA66HS	1-5	

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.