



Bevestigingsbanden EdgeClip-familie voor randdiktes 3,0 t/m 6,0 mm

De EdgeClip-types voor randdiktes tussen 3,0 en 6,0 mm zijn als tweedelige bevestigingsbanden uitgevoerd. Hierdoor kan de clip zowel tijdens de montage als bij de inbouw in de optimale positie t.o.v. de bandsluiting worden gedraaid.

In combinatie met onze OS-banden met buitenveranding zijn ze geschikt voor de kleinste bundeldiameters vanaf 1,0 mm, bijv. voor losse aders.

Gereedschappen	Ref. nr.
MK3SP	1
MK3PNSP2MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

Nadere beschrijvingen van het gereedschap vindt u vanaf pagina 402.

**Combinaties met andere
bundelbanden zijn op
aanvraag mogelijk.**

**Meer EdgeClip-producten
vindt u in hoofdstuk 1.4
op pagina 135.**

Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Max. Ø	Min. spankracht (N)	Mat.		Gereedschappen	Tekening
						Bundel- banden	Voetdeel		
2-delig, plaatdikte 3,0-6,0 mm									
156-04602	T50ROSEC19	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00020	T50ROSEC20	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00006	T50ROSEC23	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00007	T50ROSEC24	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.