

UC-WMT (10X4)

Artikelnummer: 0819372



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0819372>

Kabelcodering, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met:
BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montage techniek: inschuiven,
kabel diameter: 0,6-7 mm, Schrijfvlak: 10 x 4 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 152242
sales group	B115
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 176 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

breedte (a)	10 mm
kleur	wit
materiaal basiselement	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C

toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	PA
aantal afzonderlijke schildjes	48
aantal afzonderlijke schildjes per regel	8

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5146105	P1 UC-MAG 4	Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden