


**LM**

Artikelnummer: 1004377

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004377>

Kabelcodering, wit, niet gecodeerd, montagetechniek: montage met kabelbinders, kabeldiameter: 1-12 mm, Schrijfvlak: 24 x 4 mm

**Commerciële gegevens**

EAN	 4 017918 012069
sales group	B113
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 217 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

**Technische gegevens****Algemeen**

breedte (a)	24 mm
kleur	wit
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	PA

**Toelatingen**

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

**Toebehoren**

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>Codering</b>		
0816265	EMT (24X4)R	Insteekschildje, rol, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: ≤12 mm, Schrijfvlak: 24 x 4 mm
0808231	ESL 24X 4	Insteekstrook, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Office-Drucksysteme, Plotter, gelinieerd en geperforeerd, montagetechniek: inschuiven, Schrijfvlak: 24 x 4 mm
0814319	ESL 24X 4 SO:CMS	Insteekstrook, vellen, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, Codeerbaar met: Office-Drucksysteme, Plotter, montagetechniek: inschuiven, Schrijfvlak: 24 x 4 mm

LM Artikelnummer: 1004377

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004377>

---

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden