

WML 3 (13X10)R

Artikelnummer: 0800073

De afbeelding toont de variant WML 5 (25x10)R



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0800073>

Kabelcoderingsetiket, rol, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met:
Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, montagetechniek:
plakken, kabeldiameter: ≤ 3 mm, Schrijfvlak: 13 x 10 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 561860
sales group	B123
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	39269092
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 194 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	19 mm
breedte (a)	12,7 mm
kleur	wit
materiaal basiselement	vinylfilm
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-50 °C ... 110 °C

toevoegingen	siliconenvrij
materiaal	PVC
aantal afzonderlijke schildjes	5000
aantal afzonderlijke schildjes per regel	4
RoHS-conform	ja
siliconenvrij	ja
sticker	acrylaat
bedrukbaarheid	thermisch
apparaat	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146723 THERMOMARK ROLL X1
	5146257 THERMOMARK S1.1
	5145274 THERMOMARK X1.1
	5146231 THERMOMARK X1.2
druklint	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
	0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU
	0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN
	0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD
test op stoffen die de laklaag kunnen aantasten	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan
weersbestendigheid testspecificatie	overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2009-11
testduur	96 h
resultaat wisbestendigheidstest	Test doorstaan
zoutnevel testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
testduur	96 h
resultaat zoutneveltest	Test doorstaan
wisselend klimaat met condensvorming en SO ₂ -testsificatie	DIN 50018:1997-06
klimaattorede	KFW 1,0 S
cycli	2
resultaat condenstest	Test doorstaan
Sterkte folie	50 µm

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
---------	--------------	--------------

algemeen

5145384	THERMOMARK-RIBBON 110	Druklint, lengte: 300000 mm, breedte: 110 mm, kleur: zwart
---------	-----------------------	--

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden