

## PATG 0/10

Artikelnummer: 1013795

De afbeelding toont de variant PATG 0/15



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013795>

Adercodering, transparant, niet gecodeerd, montagetechniek:  
opschuiven, kabeldiameter: 0,6-1,2 mm, Schrijfvlak: 4 x 10 mm

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 013981 |
| sales group           | B110                                                                                                  |
| VPE                   | 1000 Pcs.                                                                                             |
| Douanetarief          | 39269097                                                                                              |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                    |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                    |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 224 (CAT-5-2013)                                                                               |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| breedte (a)                        | 10 mm            |
| kleur                              | transparant      |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0               |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)     | -50 °C ... 80 °C |
| toevoegingen                       | siliconenvrij    |
| materiaal                          | PVC              |

## Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden