

CP 2,5-4L

Artikelnummer: 3041956

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3041956>

Connector behuizing, aansluitmethode: speciale en gecombineerde aansluiting, aantal polen: 4, doorsnede: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, breedte: 5,2 mm, hoogte: 13 mm, kleur: grijs

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 952778
sales group	A671
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85472000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 315 (CL1-2011)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
3012315	AP-CP-H METER	Afdekprofiel, lengte: 1 m
3012320	D-CP-H 2,5-4L	Afsluitplaat , lengte: 31,6 mm, breedte: 5,2 mm, kleur: grijs
3012321	DFS-CP 2,5-4L	Bevestigingseindplaat, lengte: 31,6 mm, breedte: 5,2 mm, hoogte: 26 mm, kleur: grijs
3012317	DFS-CP-H 2,5-4L	Afdekprofielhouder met vergrendelingsflenseindplaat, voor CP-H 2,5-4L, kan aan beide zijden van de connector worden toegepast
3012319	DP-CP-H 2,5-4L	Opvulplaat
stekers/adapters		
3190438	STG-MTN 0,5-1,0	Moduul-buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in de MSTBC-stekerbehuizing geschoven, voor aders met een doorsnede van 0,5-1,0 mm ²
3190506	STG-MTN 1,5-2,5	Moduul-buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in de MSTBC-stekerbehuizing geschoven, voor aders met een doorsnede van 1,5-2,5 mm ²

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden