
Greep uit de online catalogus

HV M10/1

Artikelnummer: 3049408



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3049408

Verbindingselementen voor hoge stromen, aansluitmethode: boutaansluiting, doorsnede:6 mm² - 120 mm², AWG: 10 - 250 kcmil, breedte: 32 mm, hoogte: 73,5 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 046356 184076
sales group	A006
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 463 (CAT-3-2013)

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	1
kleur	grijs
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Afmetingen	
lengte	67 mm
breedte	32 mm
hoogte	73,5 mm
hoogte NS 35/7,5	76 mm
hoogte NS 35/15	83,5 mm

Technische gegevens	
test-stootspanning	8 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
nominale stroom I_N	269 A
nominale spanning U_N	1000 V
open zijwand	nein

Aansluitgegevens	
min. aderdoorsnede massief	6 mm²
max. aderdoorsnede massief	120 mm²
min. aderdoorsnede soepel	6 mm²
max. aderdoorsnede soepel	120 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	10
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	250 kcmil
schroefdraad	M10
min. aandraaimoment	10 Nm
max. aandraaimoment	20 Nm
aansluitmethode	boutaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	DIN 46234
min. doorsnede	6 mm²
max. doorsnede	120 mm²
boutdiameter	10 mm
min. aandraaimoment	10 Nm
max. aandraaimoment	20 Nm
aansluiting overeenkomstig norm	DIN 46235
min. doorsnede	10 mm²

max. doorsnede	95 mm²
boutdiameter	10 mm
min. aandraaimoment	10 Nm
max. aandraaimoment	20 Nm

Toelatingen

toelatingen: cCSAus, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
3049466	HV M10/1-VS 2	Verbindingselement, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig
3049479	HV M10/1-VS 3	Verbindingselement, aantal polen: 3, kleur: zilverkleurig
montage		
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, ongeboord, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m

1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden