Greep uit de online catalogus

ICC-MT 0,5-1,0 BA

Artikelnummer: 3190603

Levering als bandmateriaal - s.v.p. tekening in acht nemen!



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190603

Moduul-stiftcontact, wordt na het aancrimpen van de ader in de ICC-stekerbehuizing geschoven, voor aders met een doorsnede van 0,5-1,0 mm², bandcontact

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 100582
sales group	E192
VPE	4000 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 827 (CAT-1-2013)

Technische gegevens

Technische gegevens

nominale stroom	12 A (bij een aderdoorsnede van 1 mm²)
min. soepele aderdoorsnede	0,5 mm²
max. soepele aderdoorsnede	1 mm²

Aansluitgegevens

aderdiameter incl. isolatie	1,4 mm ... 2,31 mm
striplengte afzonderlijke aders	3,5 mm

Toelatingen


toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden